



**PRESTO Självstängande spolventiler
för randspolning av utslagsskål & labbtratt mm.**

WS 31880

Spoltid: ca 6 sekunder, 9 l/min.

Ansl. G15.

Väggenomföring 15 - 200 mm.

WS 31881

Spoltid: ca 6 sekunder, 9 l/m.

Ansl. G15

Väggenomföring 200 - 300 mm.

WS 15040

Spoltid: ca 6 sekunder, 30 l/min.

Ansl. G20

Väggenomföring 15 - 200 mm.

WS 15041

Spoltid: ca 6 sekunder, 30 l/m.

Ansl. G20.

Väggenomföring 200 - 300 mm.

Produktdata

Arbetsstryck min 0,4 - max 5 bar

Flöde enligt ovan.

Hetvattenspolning

Ventilen tål hetvattenspolning 75°C i 30 minuter.

Funktion

Ventilen aktiveras genom att man trycker på tryckknappen. Ventilen stänger själv efter ca 6 sekunder.